





	SAS SUPER IAQ	DUO SAS 360	SAS ISOLATOR	SAS ISO
				
Przepływ powietrza	100 l/min	180 l/min / 360 l/min	100 l/min / 180 l/min	100 l/min / 180 l/min
Środowisko	Podstawowy sprzęt nadaje się dla wszystkich docelowych klientów, którzy nie mają specjalnych wymagań.	medyczo-farmaceutyczne	izolowane	medyczo-farmaceutyczne
Zgodne z ISO 14698-1	TAK	TAK	TAK	TAK
Dokładność przepływu powietrza	± 10%	± 5%	± 5%	± 5%
Główce zasycające	jedna	dwie	Jedna – możliwość podłączenia kilku komór zasysających do jednego urządzenia	jedna
Wyświetlacz	dwie linie alfanumeryczne	dwie linie alfanumeryczne	dwie linie alfanumeryczne	ekran dotykowy
Zapamiętywanie pojedynczej objętości	TAK	TAK	TAK	TAK
Zapamiętywanie wielu objętości	TAK (TYLKO OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA)	TAK	TAK	TAK
Zapamiętywanie pojedynczych punktów / identyfikacja	TAK	TAK	TAK	TAK
Zapamiętywanie wielu punktów / identyfikacja	NIE	NIE	NIE	TAK
Zapis cykli	TAK	TAK	TAK	TAK
Transmisja do PC	NIE	TAK (OPCJONALNIE)	TAK (OPCJONALNIE)	TAK (OPCJONALNIE)
Próbkowanie sekwencyjne	NIE	TAK	TAK	TAK
Funkcja opóźnienia	TAK	TAK	TAK	TAK
Drukarka	NIE	TAK (OPCJONALNIE)	TAK (OPCJONALNIE)	TAK (OPCJONALNIE)
Kontrola przepływu powietrza	NIE	NIE	NIE	TAK
Przypomnienie o kalibracji	NIE	NIE	NIE	TAK
Zdalne sterowanie	TAK	TAK (OPCJONALNIE)	TAK (OPCJONALNIE)	TAK (OPCJONALNIE)
Praca w sieci	NIE	NIE	NIE	TAK (OPCJONALNIE)
W komplecie: ładowarka, aluminiowa głowica zasycająca, zdalne sterowanie, futerał	TAK	NIE	NIE	NIE